



## Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2979 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$ max	2,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	251962 HB7120-1
Schneidstoff	HM

## Datenblatt

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2979 080404