


Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3572 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	261458 HB7140-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3572 160404