

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2869 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Inhalt	261366 HB7035-2
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2869 110304