

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 160608



Données de commande

N° commande	GG2410 160608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250168 HB7010-2
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	5,5 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Application principale	P
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 440 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2410 160608