

Garant**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 120408****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3537 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Darabszám	50
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Fő felhasználás	M

Tartalom	260766 HB7120-1
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3537 120408