

Garant**CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7010-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2810 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Inhoud	260160 HB7010-2
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,

Gegevensblad

Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2810 120408