

Fiche technique



Fraises à ébavurer à trou 45°, Queue cylindrique, Ø D: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 216570 25 |
| GTIN | 4069515045803 |
| Classe d'article | 21O |

Description

Exécution:

Fraise à plaquettes à 45° de conception robuste pour machines manuelles. Coupe douce et longue durée de vie grâce à la géométrie spéciale des plaquettes et au guidage positif assuré par le revêtement en carbure anti-usure.

Utilisation:

Pour l'**ébavurage** de trous ronds et oblongs et pour le fraisage de rainures trapézoïdales. Pour les chanfreinages suivant DIN fin pour les vis DIN M10 – M20.

Des conditions d'utilisation strictes sont indispensables (non utilisables sur perceuses).

Adapté(s) pour:

Vis pour plaquettes 219444.

Livraison:

Avec 4 plaquettes 216575.

Remarque(s):

Plaquettes triangulaires adaptées, voir 216700; 216740; 216770.

Description technique

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de dents Z | 1 |
|-------------------|---|

Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| \emptyset queue D _s h6 | 12 mm |
| \emptyset fraisage D | 25 mm |
| \emptyset D ₁ | 5 mm |
| Longueur totale L | 78 mm |
| Type de queue | Queue cylindrique |
| Queue | Queue cylindrique avec h7 |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Type de produit | Outils à lamer et à chambrer |