

Garant

Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3504 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260064 HB7130-2

Fiche technique

Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3504 120404