

Garant**Plăcuță amovibilă TCMT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7010-2, Referință: 16T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2845 16T304
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T304
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Rază la colț	0,4 mm
Cuprins	260986 HB7010-2
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	4 mm

Fișă de date

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2845 16T304