

Garant**DNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 150608****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2436 150608
GTIN	4067263093008
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 360 mm/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Indhold	250862 HB7020-2
Skæredybde $a_{p \max}$	3,75 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SG
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2436 150608