




### Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2403 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Contenuto	250058 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	4,25 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	170 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2403 120404