

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2812 120404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Inhalt                                      | 260158 HB7035-2    |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4,25 mm            |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 120404        |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 290 mm/min    |
| Vorschub $f$                                | 0,08 - 0,3 mm/U    |

## Datenblatt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$ | 0,3 - 2 mm                    |
| Stückzahl          | 50                            |
| Sorte              | HB7035-2                      |
| Schnittbedingung   | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher        | SM                            |
| Produktart         | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2812 120404