

**VCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,
Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2696 110304
GTIN	4067263097280
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Prevleka	TiCN
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

število kosov	50
Vsebina	261472 HBT130
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2696 110304