

Garant**Kotni rezkar Softcut® z držalom Weldon, za obračalne rezalne ploščice AP..****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215560 20/3
GTIN	4045197408853
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm
Ø rezila D_c	20 mm
Ø držala D_s h6	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Število rezil Z	3

Podatkovni list

Dolžina rampe L za α_{maks}	14,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	37 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,7 mm
Kot rampe α_{maks}	1,19 stopinj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Oblika držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/215560-20/3>