



Plaquette SNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Sommaire	251222 HB7140-2

Fiche technique

Nombre de changements/dents	8
Type d'outils	Carbure
Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2946 120404