

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7010-2, Veľkosť: 09T308****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2807 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Obsah	260152 HB7010-2
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 mm/min
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7010-2
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2807 09T308