

**Garant****TNMG vendeskærsplade, sletbearbejdning 50 stk., HB7140-2, Størrelse: 160408****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2957 160408 |
| GTIN                | 4067263092278 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Hjørneradius                             | 0,8 mm           |
| Skæredybde $a_{p \text{ min}}$           | 0,25 mm          |
| Primær anvendelse                        | M                |
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$          | 4 mm             |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 230 mm/min  |
| Antal skift/skær                         | 6                |
| Antal stk.                               | 50               |
| ISO-kode, vendeskærsplade                | TNMG 160408      |
| Skæremateriale                           | HM               |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tilspænding f             | 0,1 - 0,4 mm/o                |
| Belægning                 | belagt                        |
| Skæredybde a <sub>p</sub> | 0,3 - 2 mm                    |
| Indhold                   | 251434 HB7140-2               |
| Type                      | HB7140-2                      |
| Skærebetingelse           | meget afbrudt                 |
| Spånbryder                | VS                            |
| Produkttype               | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2957 160408