

Garant**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 110408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2929 110408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet kusov	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Technický list

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Obsah	250754 HB7140-2
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2929 110408