

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7020-2, Méret: 150604**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2429 150604
GTIN	4067263092865
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Tartalom	250760 HB7020-2
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2429 150604