



### Lampada a LED a batteria, Modello: 500



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081442 500
GTIN	4062406236113
Classe articolo	01A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Lampada da lavoro a batteria a LED dalla struttura sottile e robusta per infinite applicazioni. Pratico monitoraggio dello stato della batteria mediante l'indicatore a LED direttamente sulla lampada.

- **Luce principale regolabile in continuo da 10 a 100%.**
- **Funzione faretto integrata.**
- **Impiego flessibile grazie alla base magnetica orientabile di 180° e al gancio girevole e apribile.**

Stazione di carica compatibile con il sistema GARANT easyFix. Caricamento semplice e sempre a portata di mano.

##### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

##### Fornitura:

Incluso cavo di carica USB-C e alimentatore di corrente.

##### Nota:

Per il montaggio su pannelli forati GARANT easyFix, ordinare anche la piastra di supporto n. art. 955820 Dim. 2.

## Scheda tecnica

### Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Lampadine	Modulo LED
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza complessiva	47 mm
Tensione batteria	3,7 V
Corrente di illuminazione	50 - 500 lm
Durata	2 - 20 h
Capacità batteria	3 Ah
Peso	257 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza complessiva	230 mm
Zona ATEX	Nessuna
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/081442-500>