

Garant**DNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 50 stk., HB7130-2, Størrelse: 150608****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2934 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Primær anvendelse	M
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,55 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal stk.	50
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 mm/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_{p\ maks}$	3,75 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Indhold	250862 HB7130-2
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2934 150608