

Garant

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 060204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3504 060204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Zawartość	260052 HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba sztuk	50
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3504 060204