



Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2955 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p max	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	251432 HB7120-1
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2955 160404