

**Garant**

### Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 060404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2987 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Contenuto	252062 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2987 060404