

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2409 160608
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250168 HB7035-2
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2409 160608