

Garant**Softcut® kampinė freza su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms AP..****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215560 18/2
GTIN	4045197408914
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,7 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,38 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	15 mm
Koto forma	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/215560-18/2>