



Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 060204



Données de commande

N° commande	GG2805 060204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Sommaire	260052 HB7020-2
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2805 060204