



## Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schichten 30 Stück HB7010-2



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2466 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	251732 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

## Datenblatt

Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2466 160404