

**Garant****SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG2832 09T304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Technický opis**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 350 mm/min   |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | SCMT 09T304        |
| Počet kusov                            | 50                 |
| Počet výmien/rezných hrán              | 4                  |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm             |
| Obsah                                  | 260742 HB7035-2    |
| Hĺbka rezu $a_{p \max}$                | 3,25 mm            |
| Posuv $f$                              | 0,07 - 0,25 mm/ot, |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm       |
| Rezný materiál                         | HM                 |

## Technický list

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokončovanie                          |
| Hlavné použitie                  | P                                     |
| Hĺbka rezu $a_{p\ min}$          | 0,25 mm                               |
| Typ                              | HB7035-2                              |
| Podmienka rezu                   | silne prerušovaný                     |
| Lamač triesok                    | SS                                    |
| Druh produktu                    | Otočná rezná platnička na sústruženie |

### Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2832 09T304