

Garant

Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2408 120404
GTIN	4067263092292
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4,25 mm
Contenuto	250156 HB7020-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2408 120404