


Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2816 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p\max}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260361 HB7010-2
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2816 11T308