


**Garant**

## NC-visokotlačni primež HiPo Clamp z ojačevalnikom sile, Tip: 125



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 360455 125    |
| GTIN                  | 4069515011327 |
| Razred artikla        | 31F           |

### Opis

#### Izvedba:

- Točnost para 0,02 mm.
- Mere za uravnavanje so skladne z običajnimi izdelki.
- Univerzalna izvedba za različne sisteme čeljusti.
- Induktivno kaljeno vodilo.
- Popolnoma zaprto vreteno (manj čiščenja).
- Izvrtine z navojem za prislon za obdelovanec na obeh straneh.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.
- Vse strani razen čelne strani brušene: Primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.
- Možnost dograditve kotnega pogona.
- Popolnoma zaprto in nitrirano vreteno.
- Navoj za prislon za obdelovanec.

#### Obseg dobave:

Vklj. s stopničastimi čeljustmi art. 361400 in 361420, 4 vpenjalniki in ročico.

#### Dodatni pribor:

- Običajne čeljusti v vel. 125, npr. art. 361400–361660, art. 362390–362600, art. 361295, art. 361296.
- Pribor za uravnavanje in pritrdjevanje, art. 360530.

## Podatkovni list

- **Prislon za obdelovanec, ročica, art. 360555; 360800.**
- **Vpenjalni čep art. 360025.**
- **Kotni pogon art. 360457.**
- **Adapterska plošča za hitro menjavo čeljusti Xtric art. 361293; 361294 vel. 125.**
- **Adapterske plošče art. 361297; 361298 vel. 125.**

### Napotek:

- **Ustrezen podaljšek osnovnega telesa je na voljo po povpraševanju.**
- **Velikost 125X se dobavlja s čeljustma 361295 125 in 361296 125. Možna uporaba s predloženimi čeljustmi Xpent.**

## Tehnični opis

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Barvna koda za primerni pribor  | HiPo                             |
| Višina čeljusti h               | 39,5 mm                          |
| $r \pm 0,015$                   | 118 mm                           |
| Izvedba                         | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
| Vpenjalna sila do maksimalno    | 40 kN                            |
| Razdalja med utori p H7         | 20 mm                            |
| Višina osnovnega telesa c –0,02 | 100 mm                           |
| Dolžina osnovnega telesa a      | 424 mm                           |
| Masa                            | 35 kg                            |
| Serijska                        | HiPoClamp                        |
| Celotna dolžina L               | 512 mm                           |
| Vpenjalno območje b             | 0 - 182 mm                       |
| $o - 0,02$                      | 40 mm                            |
| Vpenjalno območje d             | 131 - 313 mm                     |
| $s - 0,02$                      | 62 mm                            |
| t                               | 144 mm                           |
| $m \pm 0,02$                    | 180 mm                           |
| Prečni utor n H7                | 20 mm                            |
| Širina osnovnega telesa B       | 125 mm                           |
| Vzdolžni utor l H7              | 20 mm                            |
| Vrsta izdelka                   | Strojni primež                   |

---

## **Ustreznih izdelkov**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/360455-125>

---