



Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 150612



Données de commande

N° commande	GG3966 150612
GTIN	4067263094456
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150612
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 mm/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	250787 HBT130
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Prof. coupe a_p	2 - 6 mm

Application principale	M
Rayon d'angle	1,2 mm
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MR
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3966 150612