

**Garant****Pachet avantajos tarozi GARANT Vap Tap HSS-E****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1326 M1,6   |
| GTIN               | 4069515046428 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**Tarod de mașină universal GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale.** Lungime optimizată a **gâtului și canalului pentru așchii** pentru **îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor** pentru fileturi **adânci**. **Material de tăiere HSS-E** de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru **o rezistență mai bună la uzură**. **Suprafață vaporizată**, pentru evitarea depunerii de material.

**Ca codul: 132642.**

**Notă:**

Până la  $\leq M16$ , conținut 5 buc. per set.

De la  $\geq M18$ , conținut 3 buc. per set.

**Descriere tehnică**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Materialul sculei               | HSS E   |
| Standard                        | DIN 371 |
| Număr caneluri de pretensionare | 2       |
| Adâncimea filetului             | 4,8 mm  |
| Dimensiunea filetului           | M1,6    |

## Fișă de date

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Pas filet                     | 0,35 mm                                    |
| Cuprins                       | 5                                          |
| Număr de dinți Z              | 2                                          |
| Clasa de toleranță            | ISO 2 6H                                   |
| Ø Filet                       | 1,6 mm                                     |
| Ø cozii D <sub>s</sub>        | 2,5 mm                                     |
| Pătrat coadă □                | 2,1 mm                                     |
| Tip de filet                  | M                                          |
| Lungimea totală L             | 40 mm                                      |
| Ø găurii de centrare          | 1,25 mm                                    |
| Strat de acoperire            | vaporizat                                  |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad                                    |
| Normă pentru filet            | DIN 13                                     |
| Forma conului de atac         | B                                          |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                     |
| Răcire interioară             | nu                                         |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 3xD la gaură străpunsă             |
| Direcție de tăiere            | pe dreapta                                 |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică |
| Serie                         | Robinet Vap                                |
| Tip produs                    | Tarod                                      |

## Date utilizator

|                              | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl                 | recomandat          | 18 m/min       | N       |
| Aluminiu (cu așchii scurte)  | recomandat          | 13 m/min       | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat          | 18 m/min       | P       |

## Fișă de date

|                               |                             |          |   |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|---|
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 15 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 15 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 6 m/min  | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 6 m/min  | M |
| CuZn                          | indicat în anumite condiții | 15 m/min | N |
| Uni                           | recomandat                  |          |   |
| Ulei                          | recomandat                  |          |   |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |          |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1326 M1,6