

**Garant****Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2987 080408 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Stückzahl                   | 50                 |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$   | 2.75 mm            |
| Vorschub f                  | 0,1 - 0,5 mm/U     |
| Toleranz                    | M                  |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$   | 0,55 mm            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff                | HM                 |
| Beschichtung                | beschichtet        |
| Eckenradius                 | 0,8 mm             |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408        |
| Hauptanwendung              | M                  |

## Datenblatt

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 4 mm                    |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 200 mm/min               |
| Inhalt                                      | 252070 HB7140-2               |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6                             |
| Sorte                                       | HB7140-2                      |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher                                 | VM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2987 080408