



Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto, Coppia max.: 300Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657277 300
GTIN	4045197804174
Classe articolo	62E

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica robusta ad asta unica, regolabile tramite scala micrometrica, dispositivo sicurezza per modifiche involontarie.

Apparecchio base con quadro maschio (senza testa a innesto). Utensili adatti, n. art. 657582 – 657950.

Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, la chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.

Uso:

Per serie da piccole a medie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

$\pm 3 \%$ rispetto al valore visualizzato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

Scheda tecnica

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Peso	1350 g
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Precisione di misura della coppia	$\pm 3 \%$
Coppia massima	300 Nm
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	1 Nm
Campo di coppia	60 - 300 Nm
Lunghezza complessiva L	588 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	488 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Feedback	"attivazione"
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	40 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Norma	DIN EN ISO 6789
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	448 mm
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no

Scheda tecnica

Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/657277-300>