


Garant

Inserto WNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2482 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	251964 HB7020-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p max.	2,75 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2482 080408