



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2677 120408
GTIN	4067263096849
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Stückzahl	50
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schneidstoff	HM
Inhalt	260795 HBT130
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2677 120408