

Garant

Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, Typ: 200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081441 200
GTIN	4062406232900
Klasa artykułu	01A

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, o smukłej, wytrzymałej konstrukcji, z różnymi możliwościami zastosowania. Praktyczne monitorowanie stanu baterii za pomocą wyświetlacza LED bezpośrednio na lampie.

- **Bezstopniowe ściemnianie światła głównego w zakresie od 10 - 100%.**
- **Zintegrowana funkcja światła strumieniowego.**
- **Elastyczne zastosowanie dzięki odchylanej w zakresie 180° podstawie magnetycznej oraz składanym i obracanym haczykom do zawieszania.**

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i wtykany zasilacz sieciowy.

wskazówka:

W celu montażu na ściankach perforowanych GARANT easyFix należy zamówić płytę podstawową 955820 rozm. 2.

Opis techniczny

Karta danych

długość całkowita	200 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
masa	157 g
Strumień światła	20 - 200 lm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
stopień ochrony IP	IP 65
Napięcie akumulatorów	3,7 V
strefa wg ATEX	brak
Szerokość całkowita	39 mm
pojemność akumulatora	1,2 Ah
czas świecenia	2 - 20 h
Źródło światła	Moduł LED
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/081441-200>