



Paquete económico de broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidades, Ø DC h7: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG1668 12,5
GTIN	4045197986535
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Los **filos principales rectos** y un **perfil ranurado especial** proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad en el proceso.

Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Con rectificado de superficie cónica.

Como n.º 122501.

Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG1669.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descripción técnica

Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,26 mm/rev,
Longitud total L	107 mm
Ø de mango D _s	14 mm

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	41,3 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	60 mm
Número de filos Z	2
\varnothing nominal D_c	12,5 mm
Norma	DIN 6537 K
Tolerancia \varnothing nominal	h7
Contenido	5
Serie	Pro Steel
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Ejecución	4xD
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	115 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	105 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	85 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	M
GG	adecuado	90 m/min	K
GGG	adecuado	55 m/min	K
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

seco

adecuado

Accesorios

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndricoDIN 6535
HA Ø DC h7 (mm o pulgadas) 12,5

122501 12,5