

**Garant****Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	215405 32/5
GTIN	4069515038409
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

**Verwendung:**

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	219799 10 (8IP; 1,5Nm)
Serie	Softcut®
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	61,3 mm
Rampinglänge L für $\alpha_{\max}$	6,4 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Auskraglänge $L_1$	50 mm
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	110 mm
$\varnothing D_3$	20,8 mm
Bohrzirkularfräsen $a_p$	4 mm

## Datenblatt

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	52,8 mm
passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
Rampingwinkel $\alpha_{\max}$	2,7 Grad
Schneiden- $\varnothing D_c$	32 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

### Passende Produkte

No Shop URL available for: 215405 32/5