



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2819 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260449 HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070202

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2819 070202