



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2800 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Contenido	260058 HB7010-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Cantidad	30
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2800 09T304