

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3982 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Inhalt	251938 HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3982 060404