

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca APMT 100305 TR, HB7520****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Pasuje do:

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800–215870.

Zawartość:

50 × 215880 UNI

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,55 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	220 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

APMT 100305 TR Typ UNI

215880 UNI