

EFFBE**Podstawki LM z regulacją wysokości, Nośność maksymalna: 480kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086002 480
GTIN	4045197349422
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Systemy antywibracyjne do maszyn. Odizolowanie wrażliwych na drgania maszyn i urządzeń poprawia niezawodność i dokładność procesu. Zastosowane elastomery tłumią dźwięki materiałowe, drgania i uderzenia oraz gwarantują optymalne wyniki pracy, przy zredukowanym hałasie. Wszystkie elementy łatwe w montażu i regulacji.

Podstawki elastomerowo-metalowe, o zwartej konstrukcji i wysokości regulowanej centralną śrubą.

Zastosowanie:

Do ustawiania maszyn niezakotwiczanych na posadzce.

wskazówka:

Po uzgodnieniu dostarczamy również elementy do wyższych obciążeń i do zastosowań specjalnych. Elementy z amortyzatorem powietrznym są dostępne w sklepie internetowym pod nr. 086003 rozm. SLM1 – SLM12.

Opis techniczny

Nośność maksymalna pras	450 kg
dop. obciążenie statyczne	600 daN

Nośność maksymalna tokarek i szlifierek do płaszczyzn	220 kg
Maks. zakres niwelacji (wyrównywanie wysokości Ni)	15 mm
Nośność maksymalna frezarek	300 kg
Nośność maksymalna	480 kg
Ø gwintu G	M10
Ø D	80 mm
długość śruby S	80 mm
wysokość H	25 mm
Rodzaj produktu	Element podstawy, antywibracyjny