



Plaquita de corte WNMG acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 080404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3983 080404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2,75 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Contenido	251939 HBT130
Cantidad	50

Hoja de datos

Profundidad de corte $a_{p\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3983 080404