



**Płytki skrawające CCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT020,
Rozmiar: 120408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3935 120408
GTIN	4067263095385
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza	HM
Zawartość	260221 HBT020

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a _p	0,5 - 2,5 mm
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3935 120408