



## Vorteilspack Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm



### Bestelldaten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | GG5713 125XM14 |
| GTIN          | 4067263136521  |
| Artikelklasse | GGN            |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.  
**Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571303.

#### Verwendung:

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzündern, Entrostung, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

### Technische Beschreibung

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gewinde M                   | M14                     |
| maximale Drehzahl           | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Besatzbreite L <sub>1</sub> | 12 mm                   |
| Besatzmaterial              | Stahldraht              |
| Zopfung                     | linksgezopft            |
| Produktart                  | Kegelbürste             |

---

## Zubehör

Kegelbürste gekröpftStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø  
D1xGewinde M 125XM14 mm

571303 125XM14