



Plaquita de corte DCGT acabado 30 unidades, HU7315-1, Tamaño: 11T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG3808 11T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p min.	0,05 mm
Aplicación principal	N
Material de corte	HM
Código ISO plaqita de corte	DCGT 11T308
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 mm/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Contenido	260361 HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p máx.	0,2 mm
Cantidad	30

Hoja de datos

Tolerancia	G
Clase	HU7315-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3808 11T308